

Madla zapuštěná obousměrná

Technopolymer, montáž zatlačením

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými látky, barva šedo-černá, matný povrch.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Montáž zatlačením (viz. Montážní návod).

VLASTNOSTI A POUŽITÍ

Madla zapuštěná obousměrná ERB-PF jsou vhodná pro otevírání a zavírání posuvných dveří. Ergonomický profil prohlubně umožňuje bezpečné a pohodlné uchopení.

TECHNICKÁ DATA





Hodnoty pevnosti v tahu (F2) uvedené v tabulce byly získány při laboratorních zkouškách s madly namontovanými na panelech ze zesíleného plechu o tloušťce 1,5 mm (plech zesílený pro účely laboratorních testů).

MONTÁŽNÍ POKYNY

1. Vyřezejte otvor pro vsazení madla podle rozměrů uvedených v tabulce.
2. Před instalací madla odstraňte všechny otřepy způsobené řezáním.
3. Boční část madla s pevnými fixačními výstupky vložte do vyřezaného otvoru (Obr. 1).
4. Tlačte na opačnou část madla (elastické výstupky) dokud jej kompletně nezasunete do otvoru (Obr. 2).



ELESA Original design



S	X	Y
0,7 - 1	105,3 +0,2	51,5 +0,2
>1 - 1,5	105,3 +0,2	51,7 +0,2
>1,5 - 2,2	105,3 +0,2	52,0 +0,2

Kód	Označení	B	L	h1	h2	b1	b2	l1	l2	l3	F2 [N]	⚖
261401-C1	ERB.115-PF-C1	115	58	19	22	91	94	31	43,5	40	600	42